

R/5201 und R/5202

Produkte	Modell
Repeater 24V DC	R/5201
Repeater mit Batteriesystem 230V AC	R/5202

Mobilität

Überall und jederzeit auf Hilfe zählen zu können, das ist das Ziel der Mobilitätslösung von Gets. Sie macht sich die Sicherheit und die Funktionen der kabelgebundenen Produktserien zunutze und bietet gleichzeitig die Vorteile eines funkgestützten Systems.

Eine vollwertige und eigenständige Lösung, die aber auch als Ergänzung zu einer klassischen Anlage zum Einsatz gebracht werden kann. Als Zusatz zu den vom Bett aus bedienbaren und an der Wand montierten Rufauslösern verleiht diese Lösung den Bewohnern eine größere Mobilität.

Dank ihrer raschen Inbetriebstellung und ihrer Flexibilität eignet sich diese Serie auch zur Sicherung der Patienten bei Erneuerung oder Migration der Schwesternrufanlage.

Dieser **Funk-Repeater** stellt die Verbindung zwischen den funkgestützten Rufauslösern und dem Funk-Hub her.



Vorteile des Produkts

Unsere Kunden schätzen die folgenden Qualitäten:

- Verwendung **gesicherter Frequenzen**
- **Flexibilität** beim Einsatz
- **rasche und eindeutige Identifizierung** der Sender
- **Sicherheit** bei der Rufübermittlung dank bidirektionaler Übertragung
- mit dem **Live Check** System ist die **fortlaufende Kontrolle** und ein **gutes Funktionieren** des Geräts gewährleistet
- **Möglichkeit der zeitweiligen Stromversorgung** (Leuchten etc.) mit Batterie (2 Tage Autonomie)
- **selbsttätige Reparatur nach Panne** : ein neues Relais-Netz setzt automatisch ein

Technische Daten

Eigenschaften	R/5201	R/5202
Maße (Länge/Breite/Tiefe)	128x110x33.5mm	
Gewicht	150g	250g
Reichweite drinnen / draußen ¹	25-30m / 100m	
Stromverbrauch	unbekannt	
Spannung	24V DC	230V AC
Autonomie ²	n/c	2 Tage mit Batterie
Farben	weiß	
Material	ABS	
IP-Schutzindex	IP20	
Montage	Schrauben	
Konfiguration	USB-Stick R/5302	
Sende-/Empfangsleistung	25mW und 12dbm	
Frequenz	868 - 870 Mhz	
Temperatur im Betriebszustand	0 bis 50°C	
Temperatur im Lagerzustand	0 bis 50°C	
Akku	nicht verfügbar	Lithium 2000mAh
Anzahl der zeitgleich verwalteten Rufauslöser	50	

1- Typische Werte, kann stark variieren je nach der Anzahl und der Art der Hindernisse.

2- Typischer Wert, variiert je nach Anwendung.

Ihr Gets Partner: